

WMTB (35X15)R - 电缆标识

0817316

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0817316>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



优势

- WMTB ... 线缆扎带标识适于室内应用
- 使用菲尼克斯电气的 THERMOMARK ... 打印机可实现快速经济的标识打印
- 使用合适的色带打印，标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
- WT ... 电缆扎带通过标识上的两个固定眼固定
- 标记服务：菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有WMTB ... 标记条

商业数据

订货号	0817316
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BG2311
产品关键代码	BG2311
目录页面	页码231 (C-3-2019)
GTIN	4046356125741
单件重量（含包装）	685.47 g
单件重量（不含包装）	685.47 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	导线标记
型号	盘卷

标识

标签数	1700
每排单独标记数	2
标识技术	卷材热转印

尺寸

宽度	15 mm
长度	48 mm

外部尺寸

外径	0.5 mm ... 136 mm
----	-------------------

Text field

文本框宽度	35 mm
文本框高度	15 mm

材料规格

膜片强度	175 µm
颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	聚酯
材质	不含硅及卤素

电缆/电线

电缆外径	≥ 6.00 mm
	6 mm ... 136 mm

环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果	已通过测试
----	-------

用于测定防刮擦能力的刮擦试验

规格	EN ISO 1518-1:2023 (遵照)
要求	≥ 5 N
结果	已通过测试

Tesa胶带测试

规格	DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照)
结果	已通过测试

防紫外线

WMTB (35X15)R - 电缆标识



0817316

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0817316>

规格	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (遵照)
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

耐温性

规格	ANSI/UL 969-2018:03 (遵照)
测试持续时间	240 h
Rating 150 °C (180 °C)	通过测试

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)
异丙醇 [CAS编号67-63-0]	已通过测试
n-已烷 [CAS编号110-54-3]	已通过测试
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1]	已通过测试
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2]	已通过测试
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	已通过测试
规格	ISO 175:2010 (遵照)
测试持续时间	168 h
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2]	已通过测试
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	已通过测试
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	已通过测试
IRM 901	已通过测试
IRM 902	已通过测试

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

规格	EN ISO 22479:2022-06
结果	已通过测试
步骤	方法 B
周期数	2

盐雾测试

规格	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 150 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 % (建议使用原始包装, 保存在干燥阴凉处)

WMTB (35X15)R - 电缆标识



0817316

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0817316>

储存寿命	24 个月
------	-------

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

安装

安装类型	使用电缆扎带组装
------	----------

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

WMTB (35X15)R - 电缆标识



0817316
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0817316>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn