



Données techniques

51315

Butées à billes simple effet

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	75 mm
D - Diamètre Extérieur	135 mm
T - Hauteur de butée	44 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
Masse	2,61 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	171000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	395000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	17400000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	10800 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	7800 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	99 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	111 mm

