



简体中文

Datasheet

RS PRO 扳手, 203.2 mm总长, 26.8mm钳口, 金属把手, 铬钒钢

RS 库存号 [541-6589](#)



规格:

- 材料: 铬钒钢 (CR-v steel 6150) 用于可调扳手
- 表面: 磷酸盐黑色表面, 抛光钳口部分带激光刻度和徽标
- 硬度: 热处理到 HRC: 42 ~ 48
- 三年质保

清单:

1 件 - 8 in. (200mm) 宽钳口可调扳手, 带激光公制刻度 (全长 - 203 mm, 最大钳口

备注:

扭矩、硬度和量规测试符合 DIN 3117 标准。