



Krimpkaus 3:1 in dispenserbox

- HIS-3

HIS-3 wordt gebruikt voor elektrische isolatie in het algemeen in combinatie met een hoge mechanische en corrosie bescherming.

Hoofdkenmerken

- krimpkous zonder lijm in praktische dispenserboxjes
- hoge krimpverhouding (3:1)
- grote verschillen in diameters / onregelmatige oppervlakken omkrimpbaar
- slechts 6 maten voor toepassingen tussen 1 en 20 mm, voorraadposities kunnen met 50% worden gereduceerd



HIS-3 voor het isoleren bij grote diameterverschillen.

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Krimpverhouding	3:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +135 °C
Minimale krimptemperatuur	+100 °C
Lengtekrimp	-5 % max.
Diëlektrische sterkte	20 kV / mm volgens ASTM D 150
Brandbaarheid	UL224 VW-1 (uitgezonderd transparant)
Isolatieklasse	B (VDE 0530)
Certificering	CSA, SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 (clear), UL224 125 °C 600 V VW-1



Krimpkous 3:1



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
HIS-3-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 m	blauw (BU)	308-30156
	1,5	0,5	0,45	10 m	rood (RD)	308-30152
	1,5	0,5	0,45	10 m	transparant (CL)	308-30153
	1,5	0,5	0,45	10 m	zwart (BK)	308-30150
HIS-3-3/1	3,0	1,0	0,55	10 m	blauw (BU)	308-30306
	3,0	1,0	0,55	10 m	groen-geel (GNYE)	308-30307
	3,0	1,0	0,55	10 m	rood (RD)	308-30302
	3,0	1,0	0,55	10 m	transparant (CL)	308-30303
	3,0	1,0	0,55	10 m	zwart (BK)	308-30300

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



Krimpkous 3:1 in dispenserbox

• HIS-3



Krimpkous 3:1

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
HIS-3-6/2	6,0	2,0	0,65	5 m	blauw (BU)	308-30606
	6,0	2,0	0,65	5 m	groen-geel (GNYE)	308-30607
	6,0	2,0	0,65	5 m	rood (RD)	308-30602
	6,0	2,0	0,65	5 m	transparant (CL)	308-30603
	6,0	2,0	0,65	5 m	zwart (BK)	308-30600
HIS-3-9/3	9,0	3,0	0,75	5 m	blauw (BU)	308-30906
	9,0	3,0	0,75	5 m	groen-geel (GNYE)	308-30907
	9,0	3,0	0,75	5 m	rood (RD)	308-30902
	9,0	3,0	0,75	5 m	transparant (CL)	308-30903
	9,0	3,0	0,75	5 m	zwart (BK)	308-30900
HIS-3-12/4	12,0	4,0	0,80	5 m	blauw (BU)	308-31206
	12,0	4,0	0,80	5 m	groen-geel (GNYE)	308-31207
	12,0	4,0	0,80	5 m	rood (RD)	308-31202
	12,0	4,0	0,80	5 m	transparant (CL)	308-31203
	12,0	4,0	0,80	5 m	zwart (BK)	308-31200
HIS-3-18/6	18,0	6,0	0,90	4 m	blauw (BU)	308-31806
	18,0	6,0	0,90	4 m	groen-geel (GNYE)	308-31807
	18,0	6,0	0,90	4 m	rood (RD)	308-31802
	18,0	6,0	0,90	4 m	transparant (CL)	308-31803
	18,0	6,0	0,90	4 m	zwart (BK)	308-31800
HIS-3-24/8	24,0	8,0	1,20	3 m	blauw (BU)	308-32406
	24,0	8,0	1,20	3 m	groen-geel (GNYE)	308-32407
	24,0	8,0	1,20	3 m	rood (RD)	308-32402
	24,0	8,0	1,20	3 m	transparant (CL)	308-32403
	24,0	8,0	1,20	3 m	zwart (BK)	308-32400

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.