


单向节流阀 GR-M5-B

产品代号: 151213

FESTO

单向流量可调



技术参数

特性	值
阀功能	单向节流功能
气动连接, 气口 1	M5
气动连接, 气口 2	M5
调节元件	凸缘螺丝
安装类型	可选 前面板安装 带通孔
节流方向上的标准额定流量	115 l/min
单向节流方向上的标准额定流量	130 ... 137 l/min
工作压力	0.5 ... 10 bar
环境温度	-20 ... 60 °C
材料信息, 壳体	锻造铝合金
装配位置	任意
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
介质温度	-20 ... 60 °C
额定尺寸	2 mm
产品重量	19 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 轴套	POM
材料信息, 调节螺钉	高合金钢
材料信息, 螺母	锻造铝合金