

# Hoja de características del producto

## Características

# NSYPLM3025G

wall-mounting enclosure polyester monobloc IP66  
H308xW255xD160mm (\*\*)



### Principal

Gama	Thalassa
Nombre del producto	Thalassa PLM
Nombre corto del dispositivo	PLM
Aplicación del dispositivo	Multiuso
Tipo de producto o componente	Armario compacto
Altura nominal del armario	308 mm
Anchura nominal del armario	255 mm
Profundidad nominal del armario	160 mm
Montaje de armario	Montaje en pared
Composición del dispositivo	Cierre 2 Puerta 1 Cuerpo 1
Tipo de cuerpo	Cuerpo de una sola pieza
Tipo de puerta	Ciego
Tipo de cierre	Cierre de doble barra de 3 mm

### Complementario

Número de cierres	2
Descripción de placa de montaje	Sin placa de montaje
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras
Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color	Gris RAL 7035
Normas	IEC 62208 Clasificación NEMA 13 Clasificación NEMA 4 X
Certificaciones de producto	UL

## Entorno

Grado de protección IP	IP66 IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 IEC 62262
Resistencia al fuego	960 °C IEC 62208
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...90 °C

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1511 - Declaración de conformidad de Schneider Electric <a href="#">Declaración de conformidad de Schneider Electric</a>
REACH	La referencia no contiene SVHC <a href="#">La referencia no contiene SVHC</a>
Perfil ambiental del producto	Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje