

RTP 010 K MS

N.º artículo: T0050102799



Benefits

- › Corta distancia de punta a mango: Distancia de trabajo hasta los componentes reducida. Más precisión y el mejor manejo de la herramienta posible.
- › Espec. MIL/estándar IPC (sin potencial, versiones MS): Reduce el riesgo de daños en microcomponentes y piezas de trabajo sensibles. Sin necesidad de trabajos de repaso posteriores, menores costos operativos.
- › Tecnología de punta de soldar activa: Tiempo de calentamiento y recuperación más rápido, sensor cerca de la unión soldada, transferencia de calor perfecta. Sin tiempos de inactividad, flujo de trabajo continuo, excelentes resultados.
- › Herramienta digital: Sensor de uso activado por movimiento, información de operario y configuración almacenada en la herramienta. Ahorro de energía, mayor vida útil de la punta de soldar, flexibilidad del operario para desplazarse desde el banco/la estación.
- › Diseño patentado de la punta de soldar y el mango: La única punta de soldeo en el mercado que puede ser cambiada sin herramientas. 20% más rápido que la competencia.
- › Una plataforma inteligente: Una estación para todas las herramientas y puntas de soldar activas. El sistema WX satisface todas las necesidades operativas de soldadura manual, incluida la trazabilidad.

**Technical Data**

Forma de punta	Cuchillas
Tipo de punta	MS
Ancho en mm	1
Ancho en pulgadas	0.039
Espesor en mm	0.2
Espesor en pulgadas	0.008
Longitud mm	15.9
Longitud pulgadas	0.626
Potencia	40 W
Unidad de embalaje	1