

操作器

45-
2C36.1A20.000

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-2C36.1...>

您的产品:



45-2C36.1A20.000 操作器

正面

| | |
|--------|---------|
| 正面尺寸: | Ø 60 mm |
| 正面形式: | 圆形 |
| 前挡圈颜色: | 黑色 |
| 前挡圈材质: | 塑料 |

安装

| | |
|-------|------|
| 安装类型: | 面板安装 |
|-------|------|

操作

| | |
|--------|------|
| 灯罩颜色: | 红色 |
| 灯罩材质: | 塑料 |
| 灯罩发光: | 不发光的 |
| 灯罩形状: | 蘑菇头 |
| 灯罩透明度: | 不透明 |

机械特性

| | |
|-------|------------|
| 开关动作: | 自锁 |
| 释放方式: | 旋转解锁 |
| 机械寿命: | 300 000 次 |
| 工作频率: | Max. 600/h |
| 重量: | 0.066 kg |

环境条件


| | |
|--------|---|
| 工作温度: | - 25 °C ... + 70 °C |
| 储存温度: | - 40 °C ... + 80 °C |
| 抗冲击能力: | 根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus |
| 耐振动能力: | 根据 IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g |
| 耐候性: | 工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6 |

证书


| | |
|---------------|-----------------|
| REACH: | REACH compliant |
| RoHS: | RoHS compliant |

其他

| | |
|-------|--|
| 简述: | 操作器, Ø 60 mm, 蘑菇头, 不发光的, 红色, 塑料, 不透明, 圆形, 黑色, 塑料, 自锁, 旋转解锁 |
| 尺寸: | Ø 60 mm |
| 外壳颜色: | 黄色 |
| 外壳材质: | 塑料 |
| 产品属性: | 顺时针旋转解锁 |
| 提示: | 根据DIN EN ISO 13850和EN 60204-1应用 |
| 接线图: | |



安装开孔:



外形尺寸:

