



## Conectores

### • HelaCon Easy

Los conectores HelaCon están diseñados para una conexión y distribución rápida, fácil y fiable de conductores en instalaciones eléctricas dentro de todo tipo de cajas de derivación tanto de superficie como empotradas o armarios de distribución.

### Ventajas y Beneficios

- Para una instalación de cables rápida, fiable y segura
- Para la conexión y distribución de cables eléctricos en instalaciones de viviendas
- Voltage máx de 450V
- Disponibles en una gran variedad de nº de contactos
- Soporta cables de 0,5 a 1,5 mm y de 1 a 2,5 mm



¡En un solo paso a la Web!



El diseño compacto de HelaCon Easy encaja perfectamente en espacios reducidos.

<b>MATERIAL</b>	Poliamida (PA)	
<b>Sección de Cable (VDE)</b>	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> rígido	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> rígido
<b>Corriente Max</b>	17,5 A	24 A
<b>Voltage Max</b>	450 V	
<b>Largo de Pelado</b>	11 mm	
<b>Flamabilidad</b>	UL94 V2	
<b>Temp. Trabajo</b>	-30 °C a +110 °C (VDE), -30 °C a +105 °C (cULus)	
<b>Certificación / Especificación</b>	ENEC, FIMKO, VDE	CEBEC, cULus, ENEC, FIMKO, KEMA-KEUR, VDE

HF ✓

RoHS ✓











Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.



## Conectores

## • HelaCon Easy

TIPO	Dibujo	Sección de Cable (VDE)	Número de Polos	Color	Ancho (W)	Alt. (H)	Prof. (D)	Embalaje	Código
HECE-2		1,0 - 2,5 rígido	2	Gris (GY)	10,5	9,5	19,5	100 Piezas	148-90006
HECE-3		1,0 - 2,5 rígido	3	Gris (GY)	13,5	9,5	19,7	75 Piezas	148-90007
HECE-4		1,0 - 2,5 rígido	4	Gris (GY)	17,2	9,5	19,7	100 Piezas	148-90008
HECE-5		1,0 - 2,5 rígido	5	Gris (GY)	21,1	9,5	19,7	100 Piezas	148-90009
HECE-8		1,0 - 2,5 rígido	8	Gris (GY)	17,5	16,8	19,0	50 Piezas	148-90010
HECE-3x1.5		0,5 - 1,5 rígido	3	Gris (GY)	11,4	8,8	18,5	100 Piezas	148-90013
HECE-5x1.5		0,5 - 1,5 rígido	5	Gris (GY)	17,2	8,8	18,5	100 Piezas	148-90015
HECE-8x1.5		0,5 - 1,5 rígido	8	Gris (GY)	26,0	8,8	18,5	75 Piezas	148-90018

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas  
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas,  
por favor ver el Apéndice.