



LOGO! AM2 MOD. DE AMPLIACION,
AL/: DC 12/24V, 2 EA,
0 - 10V O 0/4 - 20MA PARA LOGO! 8

Diseño/montaje	
Montaje	sobre perfil normalizado de 35 mm, 2 módulos de ancho
Tensión de alimentación	
12 V DC	Sí ; 10,8 V DC a 28,8 V DC
24 V DC	Sí ; 10,8 V DC a 28,8 V DC
Entradas analógicas	
Nº de entradas analógicas	2
Rangos de entrada	
Tensión	Sí
Intensidad	Sí
Termorresistencias	No
Rangos de entrada (valores nominales), tensiones	
0 a +10 V	Sí
Rangos de entrada (valores nominales), intensidades	
0 a 20 mA	Sí
Rangos de entrada (valores nominales), termoresistencias	
Pt100	No
CEM	

Emisión de radiointerferencias según EN 55 011	
Emisión de perturbaciones radioeléctricas según EN 55 011 (clase B)	Sí
Grado de protección y clase de protección	
IP20	Sí
Normas, homologaciones, certificados	
Homologación CSA	Sí
Homologación UL	Sí
Homologación FM	Sí
desarrollado conforme a IEC 61131	Sí
según VDE 0631	Sí
Homologaciones navales	
Homologaciones navales	Sí
Condiciones ambientales	
Temperatura de empleo	
mín.	0 °C
máx.	55 °C
Dimensiones	
Ancho	35,5 mm
Alto	90 mm
Profundidad	58 mm
Última actualización	08-sep-2014