

SUBCON 15 HD/M-SH - D-SUB总线连接器



5604602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5604602>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



D-SUB连接器，15位，针式连接器，两个35°进线，适于各种系统的通用型产品，引脚分配：1、2、3.....14、15连接螺钉连接端子

商业数据

订货号	5604602
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DNC511
产品关键代码	DNC511
GTIN	4046356685214
单件重量（含包装）	77.1 g
单件重量（不含包装）	73.5 g
原产地	US

SUBCON 15 HD/M-SH - D-SUB总线连接器



5604602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5604602>

技术数据

说明

应用说明

应用说明	只用于工业应用
------	---------

产品属性

产品类型	数据插头
引脚分布	所有的连接和螺钉接线端子是一一对应的

电气特性

额定电压 U_N	48 V AC/DC
额定电流 I_N	≤ 1 A

连接数据

D-SUB连接

连接方式	高密度D-SUB针式连接器
刚性导线最小横截面	0.14 mm ²
刚性导线最大横截面	1.5 mm ²
柔性导线最小横截面	0.14 mm ²
柔性导线最大横截面	1.5 mm ²
最小导线横截面AWG	30
最大导线横截面AWG	16

接口

信号	点到点
----	-----

尺寸

宽度	16 mm
高度	49.8 mm
长度	61 mm

材料规格

外壳材料	ABS, 金属镀层
------	-----------

电缆/电线

电缆外径	4 mm ... 12.7 mm
------	------------------

机械特性

机械参数

插/拔周期	> 50
-------	------

环境和真实条件

SUBCON 15 HD/M-SH - D-SUB总线连接器



5604602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5604602>

环境条件

保护等级	IP20
环境温度（运行）	-20 °C ... 75 °C
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 80 °C
海拔	5000 m
允许湿度（运行）	10 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度（存放/运输）	5 % ... 95 % (无冷凝)

SUBCON 15 HD/M-SH - D-SUB总线连接器



5604602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5604602>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440302
ECLASS-13.0	27440302

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON 15 HD/M-SH - D-SUB总线连接器



5604602
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5604602>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn