

## 特点

- 硬化钢结构
- 适用于各种尺寸的螺钉或螺栓
- 适合与合适尺寸的丝锥扳手一起使用
- 套件包含 1-6 种拔取器尺寸以及合适的 hss 钻头

# RS Pro 高速钢螺钉拔取器套件

RS 号: 446-863



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS Pro pro. 此款坚固的螺钉拔取器套件特别适用于拆卸断裂的螺钉和螺纹螺栓、而不会损坏螺纹。螺旋槽式拔取器采用硬化铬钒钢结构、适用于旋转和取回多种具有中等拉伸强度的紧固件和螺柱。此套件甚至包含相应的钻头尺寸、可提供完整的解决方案。

## 一般规格

类型	轻触
材料	高速钢
外壳材料	塑料
设置内容	2.5mm, 3.3mm, 4.2mm, 5.0mm, 6.8mm
件数	12.
应用	拆下断裂的螺钉和螺纹螺栓



No.	Thread Range	Overall Length	HRC	Drill Diameter	Material
1	M3 – M6	50	50-60	2.5mm	Alloy Steel GCR15
2	M6 – M8	60	50-60	3.3mm	Alloy Steel GCR15
3	M8 – M11	70	50-60	4.2mm	Alloy Steel GCR15
4	M11 – M14	76	50-60	5.0mm	Alloy Steel GCR15
5	M14 – M18	85	50-60	6.8mm	Alloy Steel GCR15
6	M18 – M25	95	40-50	9.5mm	Carbon Steel 45#

钻头规格:

Dia mm	Flute Length mm	Total Length mm
2.5	30	57
3.3	36	65
4.2	43	75
5	52	86
6.8	69	109
9.5	81	125