

产品参数表

规格



Profinet通讯模块

VW3A3627



主要信息

产品系列	Altivar
产品类型	通信模块

补充信息

适用范围	ATV御程系列 ATV600 Altivar Machine ATV340 除了Sercos驱动器 ATV御卓系列ATV320 Altivar 32 Altivar Process Modular ATV御程系列 ATV900
通讯端口协议	链路层发现协议 Profinet
电气连接	2 接线端 RJ45, 以太网
传输速率	100 Mbits
显示类型	1 LED 适用 MS (模块状态) 1 LED 适用 NS (网络状态) 1 LED 适用 TX/RX (发送/接收端口 1) 1 LED 适用 TX/RX (发送/接收端口 2)
总线配置文件	PROFI变频器
净重	0.3 kg

环境

符合标准	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
------	---------------------------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.600 cm
Package 1 Width	6.500 cm
Package 1 Length	8.900 cm
Package 1 Weight	63.000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

Package 2 Weight	6.704 kg
------------------	----------

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)





透明

RoHS/REACH

健康安全绩效

 Toxic Heavy Metal Free	
 Mercury Free	
 Rohs Exemption Information	是
 无 Pvc	

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	无需具体的回收操作