

## M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	21 03 381 4440
规格	M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/21033814440">https://harting.com/21033814440</a>

### 标识

类别	连接器
系列	圆形连接器 M12
原件	PCB适配器
规格	弯式 面板内部安装

### 版本

接线方式	波峰焊接接线方式
公母类型	母头
屏蔽	屏蔽
针数	4
编码	D编码
锁定类型	螺钉锁扣

### 技术参数

额定电流	4 A
额定电压	250 V
污染等级	3
传输特性	Cat. 5 D 级 : 到 100 MHz
数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s
绝缘阻抗	>10 <sup>8</sup> Ω
拧紧力矩	1 Nm 锁紧螺母
极限温度	-40 ... +85 °C

## 技术参数

插拔次数	≥100
防护等级符合 IEC 60529	IP67 插配状态

## 材料特性

材料(插芯)	聚酰胺 (PA)
材料 ( 插针 )	铜合金
表面 ( 插针 )	镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座)	铜 - 锌合金
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

## 规格和认证

规格	IEC 61076-2-101
----	-----------------

## 商业数据

包装尺寸	10
净重	15.868 g
原产国	斯洛伐克
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140229075
eCl@ss	27460201 印刷电路板连接器
ETIM	EC002637

## 商业数据

UNSPSC 24.0

39121415