

特点

- 陶瓷管形
- T 速度等级
- 5 mm x 20 mm 保险管尺寸

RS Pro 3.15a 陶瓷熔断器、 5 x 20mm 、 speed t

RS 号: 563-699



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 防浪涌陶瓷管形熔断器，设计为可防止损坏电气设备。这些熔断器允许电流流过，直到电流达到熔断器额定值，随后它会熔断并使电流停止。此系列的陶瓷管形熔断器尺寸是 5 x 20 mm，为 T 速度等级。

RS PRO 保险管包提供一系列电流额定值和各种电阻值以满足您的所有要求。此系列十分可靠，适用于广泛的应用。

一般规格

保险丝转速	t
主体材料	陶瓷
应用	工业、商业、家庭 / 住宅、汽车

电气规格

额定电流	3.15A
额定电压	250V 交流
高断开容量	是的
断开容量（最大额定电压时）	1500A

机械规格

保险丝尺寸	5mm x 20mm
总长度	20mm
直径	5mm

操作环境规格

最高工作温度	125°c
最低工作温度	-55°C

认证

合规性 / 认证	semcko 、 bsi 、 、 csa 、 miti
----------	-----------------------------

