



Presentazione

Gamma	Mureva Styl
Gamma prodotto	Mureva Styl
Tipo prodotto	Presa
Presentazione del dispositivo	Meccanismo
Configurazione poli di uscita	2P + E
Descrizione presa standard	Pin earth
Outlet standard deviation	Francese
Colore	Antracite (RAL 7016)

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Parete Incasso
Numero di prese	1
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA
Condizioni d'impiego	Interno/esterno
Materiale	PC (policarbonato) PP (polipropilene) Ottone
Tipologia fissaggio	Con viti
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	47 mm
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Presa standard	CEE 7/5
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite

Ambiente

Marchi qualità	NF
Grado di protezione ip	IP55
Grado di protezione IK	IK08
Ritardo di fiamma	Autoestinguente 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura ambiente	-5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...55 °C

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio