

HAP 1

Item No: T0052711599N



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Air chaud (picto)	Yes
Débit d'air chaud maximum l/min (dépend de l'outil)	10 l/min
Pouvoir	100 W
Unité d'approvisionnement	PUWAD101 WR2 WR3M WR3ME
Précision de la température °C	± 30 °C
Précision de la température °F	± 80 °F
Plage de température (en fonction de l'outil)	65 - 510°C
Plage de température °C	50 - 550 °C
Plage de température °F	100 - 1000 °F
Type de pourboire	F R D & Q Series
UPC	037103089366