

tuyau plastique PUN-3X0,5-SI

N° de pièce: 152583

FESTO

calibrage extérieur, pour raccords QS-, CN- et CK-
Polyuréthane (non agréé pour le contact alimentaire)



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	3 mm
Rayon de courbure important pour le débit	12 mm
Diamètre intérieur	2,1 mm
Rayon de courbure min.	9 mm
Propriétés du tuyau	convient pour des chaînes porte-câbles pour des applications avec un nombre de cycles élevé
Conditions d'essai du tuyau	Compatibilité avec la chaîne porte-câbles : >5 millions de cycles selon FN 942021
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Test de résistance au feu du matériau	UL94 HB
Température ambiante	-35 ... 60 °C
Agrément	TÜV
Poids du produit en fonction de la longueur	0,0044 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 3 mm pour raccord cannelé diamètre interne 2 mm avec écrou
Couleur	argent
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Matériau tuyau	TPE-U(PU)