




### Flammehemmende, høyekspanderende polyester kabelstrømpe

- Helagaine HEGPV0X

Helagaine flettet kabelstrømpe HEGPV0X anbefales spesielt der brannbeskyttelse er viktig, f.eks i jernbanevogner.

#### Egenskaper og fordeler

- Produsert i solid polyester
- Selvslukkende i henhold til UL94 V0
- Meget fleksibel
- Ekspansjonsforhold 3:1
- Lett å montere over ujevne former
- God slitasjestyrke



Helagaine flettet kabelstrømpe flammehemmende iht UL94 V0.

For å forhindre frynsing kan hylsen kappes med varmekappingsverktøy HSG0, se side 382.

<b>MATERIALE</b>	Polyester (PBT)
<b>Driftstemperatur</b>	-50°C til +150°C, kortvarig +200°C
<b>Smeltepunkt</b>	+225°C
<b>Brennbarhetsklasse</b>	UL94 V0, FMVSS-302
<b>Sertifiseringer</b>	DIN 5510-2, NF F 16-101, UL-godkjent

**RoHS** ✓

TYPE	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Farge	Rull-lengde	Art.nr.
HEGPV0X03	2	6	Sort med hvit merkestråd (BKIDWH)	200 m	170-50030
HEGPV0X06	3	10	Sort med hvit merkestråd (BKIDWH)	200 m	170-50060
HEGPV0X09	5	16	Sort med hvit merkestråd (BKIDWH)	100 m	170-50090
HEGPV0X12	6	19	Sort med hvit merkestråd (BKIDWH)	100 m	170-50120
HEGPV0X20	12	32	Sort med hvit merkestråd (BKIDWH)	100 m	170-50200
HEGPV0X30	19	45	Sort med hvit merkestråd (BKIDWH)	50 m	170-50300
HEGPV0X40	32	70	Sort med hvit merkestråd (BKIDWH)	50 m	170-50400
HEGPV0X50	38	76	Sort med hvit merkestråd (BKIDWH)	50 m	170-50500

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Grå farge kan leveres på forespørsel. Kuttet i ønsket lengde. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.