

A820 - Gant Chimie Néoprène

Collection: Gants Protection Chimique

Gamme: Protection des mains

Matériaux: Neoprène, Coton

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 12

Emballage extérieur: 96

information produit

Ce gant en néoprène de 38 cm offre une protection contre une large gamme d'acides, de produits caustiques, d'alcools et de nombreux solvants. Finition antidérapante pour une bonne adhérence en milieu sec et humide. Doublure en coton pour absorber la transpiration.

Gants Protection Chimique

Les environnements de travail utilisant des produits chimiques et des substances dangereuses peuvent être très dommageables pour les travailleurs et une protection appropriée est nécessaire. Portwest fournit une gamme de gants qui sont entièrement testés et certifiés pour protéger contre beaucoup de produits chimiques.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 (3110X)

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOPST)

EN ISO 374-5 Micro Organismes

EN ISO 374-5 Virus



Caractéristiques

- Caoutchouc spécialement formulé en chloroprène
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- Gant résistant aux produits chimiques
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- 0.78mm d'épaisseur
- Longueur 380mm
- Certifié CE
- Résistance chimique



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A820 - Gant Chimie Néoprène

Code Douanier: 4015190000

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°. NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/10294-03/E07-01

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
A820BKRS	Noir	43.0	35.0	35.0	0.1760	0.0527	5036108324569	15036108813374
A820BKRM	Noir	43.0	35.0	35.0	0.1840	0.0527	5036108324552	15036108813367
A820BKRL	Noir	43.0	35.0	35.0	0.1860	0.0527	5036108324545	15036108813350
A820BKRXL	Noir	43.0	35.0	35.0	0.1980	0.0527	5036108324576	15036108813381