



Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa PLM landscape
Nom de l'appareil	PLM
Type de boîtier	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur nominale	852 mm
Largeur nominale	1056 mm
Profondeur nominale	350 mm
Installation du coffret	Mural
Sens de montage	Horizontal
Composition de l'appareil	1 corps 1 porte 1 verrou
Type de carter	Avec auvent, on lateral side Corps monobloc avec bossages au fond
Type de porte	Pleine
Ouverture de porte	Desccente
Type de verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm

Complémentaires

Nombre de verrous	1
Description châssis	Sans châssis plein
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte by cut hinges
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	NEMA classification 13 CEI 62208 NEMA classification 4X
Certifications du produit	UL BV
Classe d'isolation électrique	Classe II

Environnement

Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 62208
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	1,0 cm
Longueur de l'emballage 1	2,0 cm
Poids de l'emballage 1	10,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------