

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

面板式安装底座外壳 D7，带单锁扣，标识材料: PA，电缆出线: 1，直头，M20，高度: 28 mm，电缆密封: 带，标准，封闭式底部



商业数据

订货号	1419268
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APD
产品关键代码	AF7APD
目录页面	页码516 (C-2-2019)
GTIN	4055626160191
单件重量（含包装）	31.9 g
单件重量（不含包装）	31.7 g
原产地	CN

HC-STA-D07-SHCWS-1SGM20-PL-BK - 壳体

1419268

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419268>



技术数据


说明

概述	适用HC-A03 , A04 , D07 , D08 , Q02 , Q03 , Q04 , Q05 , Q07 , Q12系列插芯
----	--

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	面板式安装底座外壳
产品系列	HC-STA-D07
应用	标准
类型	D7
出线口编号	1
螺钉连接类型	M20
屏蔽	无
电缆出口	直头
Pg螺钉连接	带

尺寸

尺寸图	
宽度	38 mm
高度	28 mm
长度	24.2 mm
孔径	3.2 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0 (外壳) V0 (互锁)
密封材料	NBR
外壳材料	PA
锁扣材料	PA

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	M20
锁紧类型	锁扣

电缆/电线

HC-STA-D07-SHCWS-1SGM20-PL-BK - 壳体



1419268

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419268>

电缆外径	4 mm ... 10 mm
------	----------------

连接数据

电缆外径	4 mm ... 10 mm
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.8 Nm (用于表面安装壳体上的M3安装螺钉)


环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP66
冲击强度	IK06
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

图纸

尺寸图



尺寸图

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419268>

DNV

认证ID: TAE000037S



cULus认证

认证ID: E468743

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn