


脚架安装件 HNC-80

产品代号: 174373

★ 核心产品范围

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	80
基于标准	ISO 15552 (以前还包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
符合标准	ISO 15552 (以前还包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	829 g
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
材料信息, 安装件	钢 经过电镀
材料信息, 螺丝	钢 经过电镀