

PTCM-MP-P 0,34-0,75 R - 压接插针

1013777

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013777>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

压接插针，额定电流: 6 A，触点类型: 孔式插头，接线方式: 压接，触点表面: 锡，包装类型: 皮带



商业数据

订货号	1013777
包装单位	5,000 pc
最小订货量	5,000 pc
销售关键代码	AAACPD
产品关键代码	AAACPD
GTIN	4055626492650
单件重量 (含包装)	2.22 g
单件重量 (不含包装)	0.4 g
原产地	DE

PTCM-MP-P 0,34-0,75 R - 压接插针

1013777

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013777>



技术数据

产品属性

产品类型	压接插针
产品系列	PTCM-MP-P
针距	0 mm

连接数据

连接方式	压接
触点类型	孔式插头
剥线长度	4.1 mm ... 4.6 mm
柔性导线横截面	0.34 mm ² ... 0.75 mm ²
可连接导向横截面 AWG	22 ... 18

材料规格

触点表面	锡 Sn
材料接触表面	锡
接线点金属表面 (顶层)	锡 (4 - 8 µm Sn)
触点区域金属表面 (顶层)	锡 (4 - 8 µm Sn)
表面特性	热浸镀锡
接触件材料	CU合金

尺寸

针距	0 mm
----	------

电气特性

额定电流I _N	6 A
--------------------	-----

包装规格

尺寸图	
包装类型	皮带

PTCM-MP-P 0,34-0,75 R - 压接插针

1013777

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013777>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27460403
ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-12.0	27460403

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

PTCM-MP-P 0,34-0,75 R - 压接插针

1013777

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013777>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn