

Han INOX 10B-HTE-R-M32



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 44 310 0447
规格	Han INOX 10B-HTE-R-M32
浩亭电子目录	https://harting.com/19443100447

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han-INOX [®]
上壳/底座类型	上壳

版本

尺寸	10 B
版本	顶出线
电缆入口数量	1
出线孔	1x M32
锁定类型	单锁扣
应用领域	用于恶劣环境的上壳/底座

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529	IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 4X 12

材料特性

材料 (上壳/底座)	不锈钢
表面 (上壳/底座)	未涂装
颜色 (上壳/底座)	未上漆

材料特性

RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证	CE DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	757 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140132085
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466