

操作器

704.642.2

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/704.642.2...>

您的产品:



704.642.2 操作器

正面

正面尺寸: Ø 29 mm

正面形式: 圆形

安装

设计: 凸起的

安装类型: 面板安装

电气特性

标准: 开关遵循“低压开关设备的标准”DIN EN 60947-1

机械特性

重量: 0.02 kg

环境条件

IP保护: 正面为IP65

工作温度: - 40 °C ... + 55 °C

储存温度: - 40 °C ... + 85 °C


证书

REACH: REACH compliant


RoHS: RoHS compliant

其他

简述: 操作器, Ø 29 mm, 圆形
外壳颜色: 灰色
外壳材质: 塑料
产品属性: 带串联电阻用于110/125 V和60 V、33 mA白炽灯
接线图:



安装开孔:



外形尺寸:

