

QPD C 4PE6,0 1X9-14 BK - 导线连接器



1410415

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410415>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



QUICKON电缆连接器，带QUICKON螺母，黑色，4+PE位，2.5 mm² ... 6.0 mm²/690 V/40 A，用于9 mm ... 14 mm直径的电缆。

优势

- 创新且省时——QUICKON速联技术，现场连接时最多可节省80 %的时间
- 一贯的坚固：具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
- 根据DIN EN 0105标准的要求，防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
- 简单而安全 —— 将电缆连接器与插拔式连接器和耦合连接共同使用，您可以对电缆进行快速维修与扩展

商业数据

订货号	1410415
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF6CCC
产品关键代码	AF6CCC
目录页面	页码491 (C-2-2019)
GTIN	4046356929554
单件重量（含包装）	96.2 g
单件重量（不含包装）	96.2 g
原产地	PL

QPD C 4PE6,0 1X9-14 BK - 导线连接器



1410415
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410415>

技术数据

产品属性

产品类型	电缆连接器
产品系列	QPD
类型	QPD 5x6,0
位数	5
连接图表	4+PE
位置标记	1 , 2 , 3 , N , PE
每位接线数目	1
编码	防插错编码条

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

尺寸

尺寸图	
宽度	39.6 mm
高度	39.6 mm
长度	105.6 mm
直径	39.6 mm
扳手尺寸	30 mm
用于安装的扳手尺寸	30 mm

连接数据

连接技术

具有相同横截面尺寸的导线之间的连接频率	最大 10
---------------------	-------

导线连接

紧固扭矩	15 Nm
紧固扭矩 接头螺母	15 Nm
扳手尺寸 接头螺母	30 mm

电气特性

额定电涌电压(II/2)	8 kV
额定电涌电压(III/2)	8 kV
额定电涌电压(III/3)	6 kV
额定电流	40 A
接触电阻	< 3 mΩ

QPD C 4PE6,0 1X9-14 BK - 导线连接器



1410415

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410415>

额定电压(II/2)	1000 V
额定电压(III/2)	1000 V
额定电压(III/3)	690 V
额定电压 U _N	690 V AC
	690 V DC
额定电流I _N	40 A

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	最大 50 (最多支持10个QUICKON连接)
---------	--------------------------

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
标识材料 外壳	PA
标识材料 触点	Cu
标识材料 触点表面	镀银
阻燃等级, 符合UL 94	V0
导线绝缘材料	PVC/PE/TPE/橡胶

电缆/电线

每根绞线的结构符合VDE 0295标准/最小导线直径	VDE 0295 1到6级/最小0.15mm
电缆外径	9 mm ... 14 mm
线径包括绝缘层	2.95 mm ... 5 mm
位置标记	1, 2, 3, N, PE
导线绝缘材料	PVC/PE/TPE/橡胶

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
冲击强度	IK07
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
导线连接时的温度	-5 °C ... 50 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 100 °C

QPD C 4PE6,0 1X9-14 BK - 导线连接器




1410415

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410415>

图纸

尺寸图



QPD C 5x6.0的尺寸图

QPD C 4PE6,0 1X9-14 BK - 导线连接器



1410415

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410415>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410415>



IECEE-CB方案
认证ID: DE1-65875



DNV GL
认证ID: TAE00003J5



VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40029149

	UL 认证 认证ID: E468743			
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	600 V	20 A	-	- 12

	cUL Listed 认证ID: E468743			
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	600 V	20 A	- 12	-

QPD C 4PE6,0 1X9-14 BK - 导线连接器



1410415

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410415>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440605
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002560
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QPD C 4PE6,0 1X9-14 BK - 导线连接器



1410415

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410415>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.918千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn