




Répartiteur

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS



Application	
Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Courant de sortie total [A]	12
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...80



Répartiteur

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Tests / homologations

Homologation UL	Enclosure type	Type 1
-----------------	----------------	--------

Données mécaniques

Poids	[g]	252,5
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		Fixation par l'arrière
Dimensions	[mm]	125 x 60 x 33
Matières		boîtier: PA
Nombre d'emplacements répartiteur		6
Type connecteur		M12

Accessoires


Fourniture	Bouchons protecteurs: 2
	étiquettes: 6

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M23; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm





Répartiteur

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Raccordement

+ 19	1 (1...6)
- 6	3 (1...6)
⊕ 12	5 (1...6)
15	4 (1)
7	2 (1)
5	4 (2)
4	2 (2)
16	4 (3)
8	2 (3)
3	4 (4)
14	2 (4)
17	4 (5)
9	2 (5)
2	4 (6)
13	2 (6)

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; codage: A; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm

