

特点

- 6W led
- 3.6 伏 1.8 安镍镉电池
- 200lm (DC)
- 聚碳酸酯基座和盖
- 随附一包四个自黏式图例
- IP65
- 至少 3 小时应急持续时间
- 可接线、用于维护或非维护操作
- 使用主电源或电池电源工作时具有恒定光输出

led 应急照明隔板 6 w

RS 号: 795-9735



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

此 IP65 级 LED 隔板为 3 小时保持型应急灯配件。此 LED 应急隔板提供节能且经济的解决方案，以满足应急照明需求。该隔板具有聚碳酸酯基座和盖子，带钢齿轮托盘。此应急隔板随附一套 4 个自粘式图例。

一般规格

灯类型	LED
轻质款式	隔板
亮度	200lm
维护	维护
图例	virgo 随附一包四个自黏式粘合剂 图例
材料	聚碳酸酯
表面	白色
持续时间	3h
随附灯	是的
应用	led 紧急出口标志特别适用于商业、工业和零售应用、可用于：走廊、车间、紧急出口

电气规格

功率	6W
额定电压	230V
电池	3.6 伏 1.8 安镍镉

机械规格

长度	352mm
宽度	117mm
深度	76mm
接头类型	隔板
齿轮托盘	钢制齿轮托盘

保护类别

ip 等级	IP65
-------	------


认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------





795-9710	8W Emergency IP65 bulkhead maintained 3Hr
795-9722	Drop down attachment with set of legends



PRODUCT CODE	DESCRIPTION
795-9735	Maintained LED emergency IP65 Bulkhead 3Hr
795-9738	Non-Maintained LED emergency IP65 Bulkhead 3Hr

