

**KBS16-PP-AS**

## Douille à billes

Douille à billes KBS..-PP-AS, série massive, version réglable, avec racleur des 2 côtés, regraissable, version protégée contre la corrosion possible

## Information technique

## Votre alternative produit actuelle

Size code	16	Taille
-----------	----	--------

## dimensions principale &amp; données de performance

$F_w$	16 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
D	26 mm	Diamètre extérieur
L	36 mm	Longueur
	h12	Tolérance
C min	710 N	Capacité de charge dyn.
C 0 min	530 N	Capacité de charge stat.
C max	840 N	Capacité de charge dyn.
C 0 max	780 N	Capacité de charge stat.
$\approx m$	42,25 g	Poids

## Cotes de montage

$L_2$	24,6 mm	
	H13	Tolérance
$B_{L2}$	1,3 mm	
$B_3$	1 mm	
$D_N$	24,9 mm	
$N_2$	2 mm	
X	54 °	
	5	Nombre de rangées de billes

