

BBP™35 Multicolour jelzés- és címkenyomtató BBP™37 Multicolour & Cut jelzés- és címkenyomtató

Tegye színesebbé az útját egy jobb munkahely felé



www.bradyeurope.com/bbp37



Mivel a biztonság és a hatékonyság a legfontosabb szempontok közé tartoznak, ideje feljebb lépni, és figyelemfelkeltő jelzéseket és címkéket létrehozni. Összességében a hatékony munkahelyi vizuális elemek jelentős szerepet játszanak a létesítmény színvonalának növelésében, hiszen egy pillantásra átláthatóvá teszik az alkalmazottaknak szánt információkat.

Végre itt az eszköz, amivel mindezt lehetővé teszi!

A Brady BBP35 és BBP37 jelzés- és címkenyomtatókkal a leghatékonyabb színben és alakban készítheti el a szükséges jelzéseket és címkéket – közvetlenül a helyszínen, amikor az igény felmerül. Ha megismeri a többszínű nyomtatást, sokoldalú alakvágási funkciókat és lenyűgöző nyomtatási sebességet kínáló készülékeket, nem fogja érteni, hogyan tudott megenni eddig ezen nyomtatók valamelyike nélkül.

Többszínű nyomtatás

- Még észrevehetőbb, megjegyezhetőbb és hatékonyabb jelzések és címkék nyomtatása
- A szín jelentős megkülönböztető tényező lehet, amikor hatékonyan kell javítani a munkahelyi biztonságot és termelékenységet

Alakvágás

- Forradalmi beépített XY-vágórendszer a BBP37 nyomtatóban
- Alakzatok és szövegek kivágása, vagy az üzenet körbevágása a kívánt kinézetű és formájú címkék elkészítéséhez

Címkekészítés egyszerűen

- A használatot megkönnyítő intuitív beépített funkciók, melyekkel a címkék azonnal nyomtathatók
- Ideális több felhasználó általi használathoz, centralizált helyszínekre és lean/5S folyamatok támogatására
- A sokoldalú felhasználhatóság érdekében a készülékek kompatibilisek a nagy teljesítményű Brady Workstation címketervező alkalmazással

Automatikus címkebeállítás

- A nyomtatók kiolvassák az információkat a kazettából, majd automatikusan beállítják azt, hogy a nyomtatás azonnal megkezdhető legyen
- Nincs többé kalibrálás vagy elpazarolt címke, vagy a nyomtatási sebességet/hőmérsékletet beállító próbacímke, nem kell a képernyőt görgetni a címke kiválasztásához vagy időt pazarolni a címkeméret vagy a szövegméret beállítására

20 másodperces anyagcsere

- A "bedobható" szalagoknak és címkéknek köszönhetően elfelejthető a bonyolult befűzés, az orsók felszerelése, az érzékelők beállítása és a kalibrálási lépések
- Gyorsabban végez a munkával, így több ideje marad más feladatokra

12,7 centiméter másodpercenkénti nyomtatási sebesség

- A gyors feldolgozási idő és nyomtatási sebesség azt jelenti, hogy nem kell várnia, amíg a címkék elkészülnek

Brady Workstation

A legújabb címkekészítő szoftver, a Brady Workstation forradalmasítja a címkék számítógépen történő létrehozásának menetét. Elegendő letölteni a Brady Workstation platformot, majd hozzáadni a kívánt címkekészítő alkalmazásokat ahelyett, hogy egy CD-lemezzel kellene installálni a címkekészítő szoftvert a számítógépre.

**ISMERJE MEG A MEGOLDÁST
A WORKSTATION.BRADYID.COM WEBHELYEN**





Két gyors, egyszerűen használható és sokoldalú nyomtató

BBP™35 MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER

Rendelési kód	Cikk-szám	Megnevezés
BBP35-QWERTY-UK	145996	BBP35 Multicolour jelzés- és címkenyomtató – QWERTY UK
BBP35-QWERTY-EU	143634	BBP35 Multicolour jelzés- és címkenyomtató – QWERTY EU
BBP35-QWERTY-US	143633	BBP35 Multicolour jelzés- és címkenyomtató – QWERTY US
BBP35-AZERTY	143635	BBP35 Multicolour jelzés- és címkenyomtató – AZERTY
BBP35-QWERTZ	143636	BBP35 Multicolour jelzés- és címkenyomtató – QWERTZ
BBP35-CYRILLIC	143637	BBP35 Multicolour jelzés- és címkenyomtató – CYRILLIC

A BBP35 Multicolour jelzés- és címkenyomtató csomagjának tartalma: BBP35 nyomtató, tápkábel, USB-kábel, tisztítókészlet, vágóegység tisztítóeszköz, alapszintű használati útmutató

BBP™37 MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER

Rendelési kód	Cikk-szám	Megnevezés
BBP37-QWERTY-UK	145995	BBP37 Multicolour & Cut jelzés- és címkenyomtató – QWERTY UK
BBP37-QWERTY-EU	143639	BBP37 Multicolour & Cut jelzés- és címkenyomtató – QWERTY EU
BBP37-QWERTY-US	143638	BBP37 Multicolour & Cut jelzés- és címkenyomtató – QWERTY US
BBP37-AZERTY	143640	BBP37 Multicolour & Cut jelzés- és címkenyomtató – AZERTY
BBP37-QWERTZ	143641	BBP37 Multicolour & Cut jelzés- és címkenyomtató – QWERTZ
BBP37-CYRILLIC	143642	BBP37 Multicolour & Cut jelzés- és címkenyomtató – CYRILLIC

A BBP37 Multicolour & Cut jelzés- és címkenyomtató csomagjának tartalma: BBP37 nyomtató, tápkábel, USB-kábel, tisztítókészlet, vágóegység tisztítóeszköz, alapszintű használati útmutató

A nyomtató műszaki adatai

	BBP™35 Multicolour jelzés- és címkenyomtató	BBP™37 Multicolour & Cut jelzés- és címkenyomtató
Megnevezés	BBP™35 Multicolour jelzés- és címkenyomtató. Tegye színesebbé az útját egy jobb munkahely felé. A Brady BBP™35 címkenyomtató kiemelkedő színes nyomtatási funkciókkal rendelkezik, melyekkel gyorsan teheti biztonságosabbá és hatékonyabban működővé létesítményét. A nyomtató egyszerű, automatikus címkebeállításának és intuitív érintőképernyőjének köszönhetően a felhasználók igény szerint és a helyszínen készíthetnek bármilyen színű és alakú jelzést.	BBP™37 Multicolour & Cut jelzés- és címkenyomtató. Tegye színesebbé az útját egy jobb munkahely felé. A Brady BBP™37 címkenyomtató kiemelkedő színes nyomtatási és vágási funkciókkal rendelkezik, melyekkel gyorsan teheti biztonságosabbá és hatékonyabban működővé létesítményét. A nyomtató egyszerű, automatikus címkebeállításának és intuitív érintőképernyőjének köszönhetően igény szerint és a helyszínen készíthet bármilyen színű és alakú jelzést.
Alkalmazások	Villamos átitérésre figyelmeztető címkék; eszközjelölés; CLP és vegyszerjelölés; alacsony hőmérséklet azonosítása; berendezések címkézése; kijáratok és menekülési útvonalak jelölése; létesítmény és biztonsági azonosítók; tájékoztató/SS jelölések; kizárások azonosítása és jelölése; panelcímkézés; csőjelölés; biztonsági azonosítás; ideiglenes címkézés	Villamos átitérésre figyelmeztető címkék; eszközjelölés; CLP és vegyszerjelölés; alacsony hőmérséklet azonosítása; berendezések címkézése; kijáratok és menekülési útvonalak jelölése; létesítmény és biztonsági azonosítók; tájékoztató/SS jelölések; kizárások azonosítása és jelölése; panelcímkézés; csőjelölés; biztonsági azonosítás; ideiglenes címkézés
Műszaki adatok		
Nyomatási felbontás (dpi)	300 dpi	300 dpi
Nyomatási sebesség (mm/mp)	127	127
Nyomatási technológia	Hőnyomatás	Hőnyomatás
Legnagyobb címkeszélesség	101,00 mm	101,00 mm
Vágó	Automata vágó	XY-vágó és automata vágó
Jellemzők		
Színes nyomtatás	Többszínű; egyszínű	Többszínű; egyszínű
Ónálló nyomtatás (számitógépről leválasztva)	Igen	Igen
Szoftverkompatibilitás	Brady Workstation	Brady Workstation
Folytonos, illetve méretre vágott címkék	Folytonos szalagok és méretre vágott címkék	Folytonos szalagok és méretre vágott címkék
Javasolt használat naponta	Körülbelül 1500 címke/nap, a címkemérettől, nyomtatott szövegtől és egyéb tényezőktől függően.	Körülbelül 1500 címke/nap, a címkemérettől, nyomtatott szövegtől és egyéb tényezőktől függően.
Használható anyagok	Beltéri/kültéri besorolású vinil; alacsony halidtartalmú poliészter; előnyomtatott GHS/CLP címkék; előnyomtatott fejlécű jelölőcímkék; kábeljelölők; ToughWash mosásálló címkék; ToughStripe padlójelölő szalag; fényvisszaverő szalag; utánvilágító szalag; mágneses hordozó; áthelyezhető vinil; kötelezően elhelyezendő vegyszerjelölő címkék; alacsony hőmérsékletre figyelmeztető szalag; nyomógomb és kezelőpanel címkék.	Beltéri/kültéri besorolású vinil; alacsony halidtartalmú poliészter; előnyomtatott GHS/CLP címkék; előnyomtatott fejlécű jelölőcímkék; kábeljelölők; ToughWash mosásálló címkék; ToughStripe padlójelölő szalag; fényvisszaverő szalag; utánvilágító szalag; mágneses hordozó; áthelyezhető vinil; kötelezően elhelyezendő vegyszerjelölő címkék; alacsony hőmérsékletre figyelmeztető szalag; nyomógomb és kezelőpanel címkék; ipari papír, poliészter, polimid, polivinil-fluorid és Tedlar címkék.
Számitógép-csatlakozás	Igen	Igen
Csatlakozási lehetőségek	USB, Ethernet. Opcionális: Wifi, Bluetooth	USB, Ethernet. Opcionális: Wifi, Bluetooth
Fizikai jellemzők		
Hosszúság × magasság × szélesség	360 mm × 280 mm × 480 mm	360 mm × 280 mm × 480 mm
Tömeg (kg)	16,50 kg	16,50 kg
Billentyűzet típusa	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIC	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIC
Üzemi hőmérséklet	10–40°C, 20–80% relatív páratartalom, nem lecsapódó	10–40°C, 20–80% relatív páratartalom, nem lecsapódó
Jóváhagyások/Megfelelőség	USA és Kanada: cULC; Európa: CE-RoHS; Argentína: UL-AR & S jelzés; Mexikó: UL NOM CoC; Ausztrália: RCM jelzés; Oroszország: EAC; Korea: KC; Kína: CCC-RoHS; India: BIS; Tajvan: BSMI kivétel; Dél-Afrika: LOA és SABS (nincs logó a termék címkén)	USA és Kanada: cULC; Európa: CE-RoHS; Argentína: UL-AR & S jelzés; Mexikó: UL NOM CoC; Ausztrália: RCM jelzés; Oroszország: EAC; Korea: KC; Kína: CCC-RoHS; India: BIS; Tajvan: BSMI kivétel; Dél-Afrika: LOA és SABS (nincs logó a termék címkén)
Jótállás	1 év	1 év

A TEDLAR® a DuPont bejegyzett védjegye.



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Brady EMEA elérhetőség

Afrika	+27 11 704 3295	Németország	+49 (0) 6103 7598 660
Benelux	+32 (0) 52 45 78 11	Norvégia	+47 70 13 40 00
Dánia	+45 66 14 44 00	Olaszország	+39 02 26 00 00 22
Egyesült Királyság és Írország	+44 (0) 1295 228 288	Oroszország	+7 495 225 93 62
Franciaország	+33 (0) 3 20 76 94 48	Románia	+40 21 202 3032
Közép-Kelet	+971 4881 2524	Spanyolország és Portugália	+34 900 902 993
Közép- és Kelet-Európa	+421 2 3300 4800	Svédország	+46 (0) 8 590 057 30
Magyarország	+36 23 500 275	Törökország	+90 212 264 02 20

Az Ön Brady forgalmazója