

## CARACTERÍSTICAS

- Display LCD claro
- Fabricación en acero inoxidable
- Ajuste de origen
- Conmutable ON/OFF
- Rueda giratoria para un ajuste preciso
- Tornillo de bloqueo estriado
- Se suministra con batería

## Calibre digital RS Pro 150mm de 0,0005 pulg., 0,01 mm, métrico e imperial

RS Código RS: 841-2518



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por

ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

### Descripción del

Los calibres digitales RS Pro utilizan codificadores lineales para medir distancias internas y externas. Esto se muestra en una pantalla digital que es fácil de usar y de leer. Esta práctica herramienta está disponible con conversiones métricas e imperiales para poder medir objetos con precisión y facilidad

### Especificaciones

<b>Tipo de calibre</b>	Digital
<b>Sistema métrico o imperial</b>	Ambos
<b>Tipo de pantalla</b>	Digital
<b>Precisión</b>	0,03 mm
<b>Resolución</b>	0,0005 pulg., 0,01 mm
<b>Repetibilidad</b>	0.01mm / 0.0005 in
<b>Rodillo de pulgar</b>	Sí
<b>Función de botón</b>	encendido/apagado, cero, mm/pulg
<b>Salida de datos</b>	No
<b>Aplicaciones</b>	Para usar en laboratorios, servicio eléctrico y electrónico, mantenimiento, aplicaciones mecánicas y de automoción.

### Especificaciones eléctricas

<b>Potencia</b>	1 batería de óxido de plata de SR44 - 1,55 V.
<b>Batería</b>	Sí
<b>Tipo de batería</b>	SR44

**Especificaciones mecánicas**

Capacidad	150mm
Longitud de mordaza externa	40mm
Longitud de mordaza interna	18mm
Mordazas externas de precisión	$\pm 0.02\text{mm}$
Mordazas internas de precisión y varilla de profundidad	$\pm 0.02\text{mm}$

**Especificaciones del entorno de**

Temperatura de funcionamiento	5°C - 40°C.
Humedad relativa	Máximo 80%



