

Anciennement connu comme : Puretough™P3000TROPIQUE



Coupures



Chaleur



Applications moyennes

## Gants de sécurité de taille moyenne résistants à l'abrasion, offrant aux porteurs une résistance à la chaleur et à la coupure.

- Durabilité améliorée** : HyFlex® 11-427 sont des gants de travail moyen avec une enduction en nitrile mousse durable qui répond aux normes EN et ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION NIVEAU 4.
- Respect accru de l'environnement** : Le revêtement PU/nitrile est fabriqué à l'aide d'un procédé à base d'eau plus respectueux de l'environnement.
- Réduction des risques de défauts de surface** : Leur conception sans silicone élimine le risque de transfert de contaminants sur le métal lors de la peinture.
- Risques sanitaires minimisés** : La formulation sans DMF de ces gants HyFlex® prévient les risques potentiels pour la santé
- Défenses renforcées** : Leurs fibres haute visibilité et haute performance garantissent une résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100°C/212°F.
- Identification facile** : Le bouton indicateur de couleur orange indique que ces gants sont conformes aux normes ANSI/ISEA 105-2024 CUT A2 et EN ISO B.



### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Industrie chimique

### Applications

- Manipulation de tôles et de panneaux tôlés
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Application de produits d'étanchéité et de retouche
- Entretien et maintenance de lignes de production
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Manutention de marchandises entrantes
- Manutention de marchandises sortantes (bidons, récipients, produits en vrac, cartons)
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Expédition, transport et livraison de marchandises
- Maintenance/Entretien
- Serrurerie

Anciennement connu comme : Puretough™P3000TROPIQUE

### Principales propriétés

- Revêtement en mousse de nitrile** : durable, mais plus respectueux de l'environnement
- Sans DMF ni silicone** : Moins de risques pour la santé, adapté à la peinture par pulvérisation
- Fibres haute visibilité et haute performance** : Résistance à la chaleur\* et à la coupure  
\*Résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100°C/212°F

### Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel (au niveau du poignet tricot élastique)
- Diéthyldithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

**<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>**

### Conformité REACH



### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-427	<b>Finition:</b> Enduction 3/4 <b>Matériau de l'enduction:</b> Mousse nitrile <b>Matériau du support:</b> Polyamide, Fibre de verre <b>Modèle de manchette:</b> Poignet tricot	13	7, 8, 9, 10, 11	235-260mm ; 9.25-10.23 pouces	Gris	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

**<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:**

**<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>**

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

**<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Querétaro, Qro, Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

**<small>Région Amérique du Nord</small>**  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

**<small>Canada</small>**  
Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

**<small>Australie</small>**  
Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

**<small>Région Asie-Pacifique</small>**  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699