

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

面板式安装底座外壳 D15，带单锁扣，标识材料: PA 6.6-FR，电缆出线: 2，水平，2x M25，高度: 52 mm，电缆密封: 无，标准



优势

- 灵活的电缆出向，水平或垂直
- 成本低于金属型号
- 重量轻
- 低冷凝风险

商业数据

订货号	1411341
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APN
产品关键代码	AF7APN
目录页面	页码526 (C-2-2019)
GTIN	4046356929127
单件重量 (含包装)	79.5 g
单件重量 (不含包装)	75.894 g
原产地	PL

1411341

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411341>

技术数据


说明

概述	适用HC-D15、A10插芯
----	----------------

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	面板式安装底座外壳
产品系列	HC-EVO-D
应用	标准
类型	D15
出线口编号	2
螺钉连接类型	2x M25
型号	矮型设计
电缆出口	水平
Pg螺钉连接	无

尺寸

尺寸图	
宽度	51 mm
高度	52 mm
长度	80 mm
孔径	4.5 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0 (外壳)
	V0 (互锁)
外壳材料	PA 6.6-FR
锁扣材料	PA

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	2x M25
锁紧类型	锁扣

连接数据

紧固扭矩	0.8 Nm ... 1.2 Nm (用于表面安装壳体上的M4安装螺钉)
------	--------------------------------------

安装

组装说明	用于螺钉连接的两个开口处之一为密封，但可使用螺丝刀折断后
------	------------------------------

HC-EVO-D15-SLWS-2SSM25-PLR-BK - 壳体

1411341

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411341>



开启。

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP66
壳体等级 (NEMA)	12 (UL 50e)
冲击强度	IK08
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

HC-EVO-D15-SLWS-2SSM25-PLR-BK - 壳体




1411341

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411341>

图纸

尺寸图



尺寸图

HC-EVO-D15-SLWS-2SSM25-PLR-BK - 壳体

1411341

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411341>



认证

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411341>

DNV

认证ID: TAE000037S

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E 没有超过限值的危险物质
--	-----------------------

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
------------------------	------------------

EF3.0 气候变化

CO2e 千克	0.798千克二氧化碳当量
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn