

MASTER LEDluster

MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL



Les lampes MASTER LEDluster génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiels. Les MASTER LEDluster à intensité variable DimTone permettent de créer des ambiances chaleureuses. Montées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14, E27 ou B22. Inspirées de recommandations émises par des fabricants de lustres et conçues pour accroître l'aspect esthétique des lustres et luminaires (qu'elles soient éteintes ou éclairées), ces lampes de forme effilée sont dotées d'une lentille au design particulier attirant le regard. Elles produisent une magnifique lumière chaude étincelante et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien à leur minimum.

Données du produit

• Caractéristiques générales

Culot	E14
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
B50L70	25000
Type technique	8-60W

• Photométries et Colorimétries

Flux lumineux (nom.)	806 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	806 lm
Température de couleur proximale (nom.)	2200-2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

• Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50-60 Hz
Puissance (valeur nominale)	8 W
Courant lampe (nom.)	45 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (Nom)	220-240 V

PHILIPS

• Températures

Température maximum du boîtier (nom.) 95 °C

• Gestion et gradation

Intensité réglable Oui

• Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule Clair (CL)

• Normes et recommandations


Produit à faible consommation oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation Non

Classe énergétique A+
Consommation kWh/1000h 8 kWh

• Données logistiques



Code de produit complet 871869658067700
Nom du produit de la commande MAS LEDluster DT 8-60W P50 E14 827 CL
Code barre produit 8718696580677
Code de commande 58067700
Numérateur - Quantité par kit 1
Conditionnement par carton 10
N° de matériau (12NC) 929001211902
Poids net (pièce) 0.084 kg

Schéma dimensionnel



Candle WG EMEA 60W E14 P50

Product	D	O
MAS LEDluster DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2016, septembre 16
Les données sont sujettes à changement