

CARACTERISTIQUES

- Facile à installer, par simple pression
- Profil à rainures pour maintenir le bord en place
- Insert en métal intégré pour une meilleure rétention
- Porte-fil à boucle
- Section d'étanchéité en caoutchouc éponge pour une étanchéité supplémentaire et une absorption des chocs

Barrette de montage noire de RS Pro, 20 m x 12 mm x 12,5 mm

RS code commande : 619-1556



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Bande de finition flexible de haute qualité de RS PRO fabriquée en caoutchouc EPDM avec une section d'étanchéité en caoutchouc d'éponge creuse collée dessus. Cette bande de finition en caoutchouc exécute deux fonctions ; elle couvre et protège les bords tranchants de matériau de tôle, telles que les panneaux en métal, et la section d'étanchéité en caoutchouc d'éponge fournit une étanchéité supplémentaire. La bande de finition est de conception robuste, qui se compose d'une bande d'insert en métal en forme de U recouverte d'un revêtement EPDM noir extrudé. Une goulotte de câble bouclée est intégrée dans la bande. La bande de finition est simplement enfoncée en place à la main et les lèvres dans le revêtement EPDM ainsi que les dents de l'insert en métal maintiennent le bord inséré en place par un effet de serrage. Il n'est pas nécessaire d'effectuer d'autres travaux de préparation, d'outillage ou d'adhésifs

Caractéristiques

Type de produit	Protector de bord
Matériau	Caoutchouc EPDM
Couleur	Noir
Applications	Industrie ferroviaire, Construction navale, bâtiments, Construction de machines

Spécifications mécaniques

Dimensions	20 m x 12,5 mm x 12 mm
Longueur	20m
Largeur	12.5mm
Hauteur	12 mm
Changement de dureté	+5DORE A
Résistance à l'ozone	Oui

Homologations

Conformité/certifications	Certificat de conformité RoHS
----------------------------------	-------------------------------

