

HC-STA-B24-HHFD-BLANK-EL-AL - 壳体



1420011

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1420011>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插头外壳 B24，适用双锁扣，标识材料：压铸铝，耐盐水，可定制，高度：76 mm，电缆密封：无，标准，没有用于螺钉连接的螺纹开口



产品描述

插头外壳，无螺纹

优势

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

商业数据

订货号	1420011
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APB
产品关键代码	AF7APB
目录页面	页码638 (C-2-2019)
GTIN	4055626201375
单件重量（含包装）	295.7 g
单件重量（不含包装）	295.1 g
原产地	CN

1420011

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1420011>

技术数据


说明

概述	适用HC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M系列插芯
概述	亦可提供带粉末涂层或有颜色的型号：1373222 HC-STA-B24-HHFD-BLANK-EL/...

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	插头外壳
应用	标准
类型	B24
型号	高型设计
电缆出口	可定制
Pg螺钉连接	无

尺寸

尺寸图	
	
宽度	44 mm
高度	76 mm
长度	120 mm

材料规格

外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层

机械特性

机械参数	
锁紧类型	针脚

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66
	IP67
壳体等级 (NEMA)	4 (UL 50e) 4X (UL 50e) 12 (UL 50e)
冲击强度	IK09
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-B24-HHFD-BLANK-EL-AL - 壳体




1420011

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1420011>

图纸

尺寸图



尺寸图

HC-STA-B24-HHFD-BLANK-EL-AL - 壳体

1420011

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1420011>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1420011>

DNV

认证ID: TAE000037S



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

1420011

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1420011>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

EF3.0 气候变化

CO₂e 千克

4.86千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn