

产品参数表

规格



Push button head, Easy Harmony XB2, metal, flush, white, 22mm, spring return, marked UP ARROW

ZB2BA334C

主要信息

产品系列	Easy Harmony XB2
产品类型	非发光式按钮头
产品短名	XB2
边框材料	镀镍金属
安装直径	22.5 mm
每件单独销售数量	1
标识	向上箭头
设备简介	基本要素

补充信息

产品应用场景	按钮
产品适用范围	XB2..C
操纵头类型	标准
信号单元头部形状	圆形
操作头类型	弹簧复位
复位	Spring reset
操纵杆外形	白色 平头, 向上箭头 (黑色)
机械寿命	3000000 次
高度	29 mm
宽度	29 mm
深度	27 mm
净重	0.030 kg
操作头或镜片颜色	白色
customizable	No
操作员类型	弹簧复位

环境

保护处理	TC/TH
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...70 °C

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

符合标准	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 GB/T 14048.1 GB/T 14048.5
产品认证	CCC CE
抗振动	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
抗冲击	30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27
IP 等级	"IP65"
IK 等级	IK06

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.19 cm
Package 1 Width	2.68 cm
Package 1 Length	2.906 cm
Package 1 Weight	30 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	150
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4.981 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	3000
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	93.744 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
碳足迹 (kg CO2 eq.)	1
环境披露	产品环境文件

Use Better


材料和包装	
无塑料包装	否
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟RoHS法定范围的产品)
REACH法规	REACH 声明
中国RoHS法规	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造	
循环配置文件	无需具体的回收操作
回收	No

尺寸图


尺寸



安装和间隙

安装和间隙

面板开孔



	通过螺纹型夹持端子连接			
	a (毫米)	a (英寸)	b (毫米)	b (英寸)
•B2BA•C/•B2BL•C/•B2BP•C/•B2BS4•C/•B2BD•C/•B2BJ•C/ •B2BG•C/•B2BW•C	40	1.57	30	1.18
•B2BC•C/•B2BS5•C/•B2BS8•C/•B2BT•C	40	1.57	40	1.57
•B2BR•C/•B2BS6•C	60	2.36	60	2.36

(1) 建议 Ø 22.5 毫米/0.89 英寸 (Ø 22.3 毫米₀^{+0.4}/0.88 英寸₀^{+0.016})

Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative



