

1375 : Filière électroportative Phénix IV 230V / 18V CAS

Les + produit :

Filetez rapidement : Retour 4 x plus rapide après filetage grâce à sa boîte de vitesse adaptative.

En toutes situations : filetages au plus près des murs et dans les espaces restreints grâce à son ergonomie optimisée et sa tête d'entraînement décalée.

1 version filaire 230V, 1 version batterie 18V CAS : selon vos habitudes de travail, et toujours jusqu'au Ø 2".

Description

Pour réaliser sans effort des filetages BSPT Droite ou NPT sur tubes en acier de 1/4" à 2", en atelier ou sur chantier, dans la construction neuve ou la rénovation.

Gain de temps : sa boîte de vitesse adaptative permet un retour 4 x plus rapide que le temps de filetage, pour un cycle complet de seulement 1 minute sur un tube acier 2" avec la Phenix IV 230V.

Confort et sécurité d'utilisation : étau de blocage avec barre anti-couple pour empêcher la rotation de la machine pendant le filetage.

Système de blocage rapide et sécurisé : pour têtes 1/4" à 1.1/4" par adaptateur à mise en place facile et sans outil, pour un maintien parfait et sans éjection involontaire des têtes pendant le filetage. Pour têtes 1.1/2" et 2" par jonc de maintien intégré à la machine.

Usure minimale, excellente durée de vie grâce à sa boîte de vitesse à engrenages trempés par induction et arbres de transmission montés sur roulements à billes.

Version filaire 230V :

Pour une utilisation en continu avec son moteur universel puissant et fiable de 1010W.

Large rayon d'action avec son câble de 2,8 mètres.

Version sur batteries 18V CAS :

Pour une mobilité maximale avec ses batteries 18V CAS.

Moteur Brushless sans entretien et sans usure pour une plus grande durée de vie et un meilleur rendement énergétique.

Batteries CAS Lithium-Ion haute performance :

- Durabilité augmentée : contrôle permanent de chacune des cellules durant la charge, garantissant une meilleure durée de vie de la batterie.
- Charge rapide et sécurisée : chargeur ventilé pour une température constante durant la charge.
- Anticipation de la charge : indicateur de charge sur la batterie.



- Durée de vie fiabilisée : stockage prolongé possible sans autodécharge.

Vitesse de rotation : 25 à 15 tr/min (filetage) - 58 tr/min (retour rapide).

Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou "Tarif 1" et "Tarif 2") sont déconseillés.

Plus d'informations

Capacité	Acier : BSPT Droite Ø 1/4" à 2", NPT : Ø 1/4" à 2".
Conseils	Pour faciliter le travail des peignes, avoir une bonne coupe et un filetage parfait, utiliser l'huile de coupe Virax.
Livré avec	- Etau de blocage (réf. 137575). - Adaptateur pour têtes 1/4" à 1.1/4" (réf. 137576). - Coffret Virabox. Version 18V uniquement : batteries Li-Ion 18V et chargeur rapide dans un coffret Virabox supplémentaire.

Références

Ref	Description	Tête	Alimentation	Coffret	kg
137570	Phénix IV 230V + 6 têtes BSPT Droite	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	230V	1 Virabox	19,100
137571	Phénix IV 230V + 4 têtes BSPT Droite	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	230V	1 Virabox	15,870
137572	Phénix IV 230V	-	230V	1 Virabox	12,960
137580	Phénix IV 18V CAS + 6 têtes BSPT Droite	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	18V CAS - 2 x 8Ah	2 Virabox	21,640
137581	Phénix IV 18V CAS + 4 têtes BSPT Droite	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	18V CAS - 2 x 8Ah	2 Virabox	18,810
137582	Phenix IV 18 V CAS	-	18V CAS - 1 x 8Ah	2 Virabox	14,480

