

Cover grey / No rivet



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 20 003 5407
规格	Cover grey / No rivet
浩亭电子目录	https://harting.com/09200035407

标识

类别	附件
上壳/底座系列	Han A [®]
附件种类	保护盖
附件介绍	用于不封底安装底座 用于表面安装底座

版本

尺寸	3 A
锁定类型	单锁扣
详细资料	用于安装的公插芯

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 4X 12

材料特性

材料 (上壳/底座)	聚碳酸酯 (PC)
颜色 (上壳/底座)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

认证	DNV GL
----	--------

商业数据

包装尺寸	10
净重	4.1 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140038882
eCl@ss	27440208 工业插头连接套
ETIM	EC002314
UNSPSC 24.0	39121467