

**2**ANS
GARANTIE
FABRICANT**5800**
LUMEN**5 m****Référence**

1171250547

Code-barre

4007123684991

DESCRIPTION

- LED SMD Everlight très claires.
- Interrupteur marche/arrêt avec 3 modes d'éclairage : 100 % - 50 % - 25 %.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Support en acier équipé d'angles de protection en matière plastique et poignée de transport.
- Tête du projecteur orientable dans la position choisie avec un blocage d'une seule main grâce au levier à serrage rapide.
- Inclinaison ou maintien du rabat par les vis de verrouillage situés de chaque côté du support.
- Pattes de stabilité.
- Vitre en verre sécurit.
- Traverse pour montage sur trépied.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Min.-Max. Tension d'entrée nominale	220 V - 240 V
Flux lumineux	5800 lm	Longueur de câble	5 m
Consommation électrique	50 W	Type de câble	H07RN-F 3G1,0
Efficacité lumineuse	144 lm/W	Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe d'efficience énergétique		Classe de protection	I
Indice de rendu des couleurs	80-89 (classe 1B)	Indice de protection (IP)	IP65
		Couleur	noir

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	2,18 kg
Poids du produit (sans emballage)	1,96 kg	Dimensions LxLxH (emballage compris)	12,5 cm x 29,5 cm x 29 cm
Dimensions LxLxH (sans emballage)	7,5 cm x 27,5 cm x 26 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED portable JARO 7060 M