

UCS DIN 145-F 7035 - DIN导轨适配器



2203839

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203839>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

DIN导轨适配器用于将一个UCS 145-125-F外壳（长边）或UCS 195-145-F外壳（短边）安装到NS 35 DIN导轨上；会嵌入外壳，而不是UCS SW 145侧壁；材料：聚碳酸酯；颜色：浅灰色，类似于RAL 7035



优势

- 实用的定制化选项
- 无需工具即可轻松卡接安装到设备面板上
- 适合控制柜和现场使用的灵活安装选项
- 外壳中具有完全相同的插座，因此可根据应用进行调整
- 采用不同的颜色，在控制柜内外都具有很高的识别度

商业数据

订货号	2203839
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ACFCAZ
产品关键代码	ACFCAZ
GTIN	4055626540313
单件重量（含包装）	25.7 g
单件重量（不含包装）	25 g
原产地	DE

UCS DIN 145-F 7035 - DIN导轨适配器



2203839

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203839>

技术数据

说明

组装说明	请参阅下载区内的应用说明。
概述	注意：遵守最大允许的总重量。

产品属性

产品类型	DIN导轨适配器
外壳类型	通用型外壳
壳体系列	UCS
型号	薄型
带通风口	否

尺寸

宽度	39.5 mm
高度	130.2 mm
深度	23.9 mm
从DIN导轨顶部边缘起的深度	16.9 mm

材料规格

颜色 (外壳)	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级，符合UL 94	V0
CTI符合IEC 60112	225
绝缘材料	PC
外壳材料	PC
表面特性	未处理

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz)
加速度	2g (58.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

灼热线测试

规格	IEC 60695-2-11:2014-02
温度	850 °C
暴露时间	30 s

热稳定性/滚珠测试

规格	IEC 60695-10-2:2014-02
----	------------------------

UCS DIN 145-F 7035 - DIN导轨适配器



2203839

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203839>

温度	125 °C
测试持续时间	1 h
力	20 N

机械强度/滚桶

规格	IEC 60068-2-31:2008-05
下降高度	50 cm
频率	50

冲击

规格	IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形	半弦
加速度	15g
电击时间	11 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

规格	VW PV 3.10.7:2005-02
结果	已通过测试

防护等级 (IP代码)

规格	IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
结果, 防护等级, IP代码	IP40

环境条件

要达到的最大IP编码	IP40
环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C
相对湿度 (存放/运输)	95 %

安装

安装类型	DIN导轨安装
安装位置	可安装在符合EN 60715的垂直导轨NS 35/7.5或NS 35/15上

包装规格

包装类型	PE袋
------	-----

UCS DIN 145-F 7035 - DIN导轨适配器



2203839

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203839>

认证

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203839>



UL认证

认证ID: E240868

UCS DIN 145-F 7035 - DIN导轨适配器



2203839

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203839>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27370419
ECLASS-12.0	27370419
ECLASS-13.0	27370419

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UCS DIN 145-F 7035 - DIN导轨适配器



2203839

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203839>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS编号: 不适用)

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn