



简体中文

Datasheet

10 inch Adjustable Spanner

RS 库存号 [541-6595](#)



规格:

- 材料: 铬钒钢 (CR-v steel 6150) 用于可调扳手
- 表面: 磷酸盐黑色表面, 抛光钳口部分带激光刻度和徽标
- 硬度: 热处理到 HRC: 42 ~ 48

清单:

1 件 - 10 in. (250mm) 宽钳口可调扳手, 带激光公制刻度 (全长 - 255 mm, 最大钳口开度 - 30 mm, 净重 - 440g)

备注:

扭矩、硬度和量规测试符合 DIN 3117 标准。