

CARACTERÍSTICAS

- Tensión de 220 a 240 V ac
- Potencia de 200 W.
- Índice de protección IP65 para protección contra suciedad y agua
- Un LED
- Luminosidad de 1800 lm
- Temperatura de color de 4000 K.
- Dimensiones (An.) 346 mm x (Al.) 470 mm x (Pr.) 51 mm
- Life-span of around 30.000 hours
- Lámpara suministrada
- Ángulo de haz de 115°
- Caja de aluminio

Foco RS PRO, 200 W, 1800 lm, IP65 220 → 240 V ac

RS Código RS: 188-3490



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción de producto

This RS PRO floodlight comes with a cool white LED (light-emitting diode) beam, capable of emitting 200 W (watts) and 18.000 lm (lumens). Es ideal para una amplia gama de trabajos domésticos y comerciales, desde iluminar un patio de entrada de garaje o un exterior de almacén hasta iluminar el exterior del hogar. Parte de la gama RS PRO, el foco REX de perfil estrecho ha sido probado por ingenieros tanto por su durabilidad como por su consistencia. It comes with a hardwearing but lightweight aluminium casing and an LED bulb that offers 30.000 hours of life.

Especificaciones generales

Tipo de foco	Exterior
Número de LED	1
Luminosidad	1800lm
Color de la luz	Blanco frío
Eficiencia lumínica	90lm/w
Índice de color (CRI)	Ra > 70
Temperatura de color	4000K
PIR incluido	No
Ángulo de haz	115°
Material de la caja	Aluminio
Color de la carcasa	Negro
Aplicaciones	Almacenes, aparcamientos, pasillos, zonas de construcción, parques y jardines, seguridad doméstica

Especificaciones eléctricas

Vataje	200W
Tensión	220vac a 240Vac
Tipo de lámpara	LED
Horas de vida	30000h
Lámpara suministrada	Sí
Eficiencia de la lámpara (%)	>90 %
Factor de potencia (PF)	>0,9

Atenuable	No
-----------	----

Especificaciones mecánicas

Dimensiones	346mm x 470mm x 51mm mm
Altura	470mm
Anchura	346mm
Profundidad	51mm

Categoría de protección

Índice de protección IP	IP65
-------------------------	------

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	EN61340
------------------------------	---------

