

BN-ZB 5,2/WH-100:UNBEDRUCKT - 插针式标记条



5060870

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5060870>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插针式标记条， 接头， 白色， 未标记， 适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 插拔式， 适用的模块宽度：5.2 mm， 标签数: 1000， 文本框高度: 4 mm， 文本框宽度: 4 mm

商业数据

订货号	5060870
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BG2112
产品关键代码	BG2112
目录页面	页码455 (CL-2007)
GTIN	4017918096106
单件重量（含包装）	0.29 g
单件重量（不含包装）	0.24 g
原产地	PL

技术数据

说明

概述	可使用CMS打印机打印标识
----	---------------

产品属性

产品类型	端子标识
针距	5.2 mm
型号	高

标识

标签数	1000
每排单独标记数	10
标识技术	绘图仪

尺寸

宽度	4 mm
针距	5.2 mm

文本框

文本框宽度	4 mm
文本框高度	4 mm

材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03 (遵照)
----	---------------------------

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

BN-ZB 5,2/WH-100:UNBEDRUCKT - 插针式标记条



5060870

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5060870>

安装

安装类型	插拔式
------	-----

5060870
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5060870>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn