

CES-B10-HFFS-PLBK - 密封框架

0801663

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801663>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



密封框架，带锁扣，类型: B10，电缆密封件数目 (小): 6，标识材料: PA (无卤素)，颜色: 黑色，长度: 99.2 mm，宽度: 58 mm，高度: 20 mm

优势

- 也可用于重载工业连接器的标准面板开口

商业数据

订货号	0801663
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7CAX
产品关键代码	AF7CAX
目录页面	页码676 (C-2-2019)
GTIN	4046356674096
单件重量 (含包装)	128 g
单件重量 (不含包装)	121.8 g
原产地	PL

技术数据

说明

应用说明	安装螺钉不属于标准供货范围。面板开口的最大宽度不得超过 51 mm（重载工业连接器为35mm）。
------	--


产品属性

产品类型	用于电缆套管的框架
类型	B10
框架型号	密封框架

连接数据

紧固扭矩	1.8 Nm (安装螺钉，M4 (ISO 4762/DIN 912))
------	-------------------------------------

尺寸

尺寸图	
宽度	58 mm
高度	20 mm
长度	99.2 mm
钻孔距离，水平	32 mm
钻孔距离，垂直	83 mm
孔径	5.5 mm

安装尺寸

开口宽度	35 mm
开口长度	65 mm

材料规格

标识材料	PA (无卤素)
阻燃等级，符合UL 94	V0

特性

电缆密封件数目	2 ... 6 (小密封件，视安装的大密封件数量而定)
	0 ... 1 (大密封件，视安装的小密封件数量而定)

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP54
环境温度（运行）	-40 °C ... 120 °C (静态)

CES-B10-HFFS-PLBK - 密封框架




0801663

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801663>


安装

组装说明	一个大型套管所需的空间等同于4个小型套管，M4安装螺钉 (ISO 4762/DIN 912)，安装螺钉扭矩：1.8 Nm
	在视频类下载区域中，可找到有关如何组装产品的视频教程。

图纸



尺寸图



面板开口

0801663

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801663>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801663>



cUL认证
认证ID: E255026



UL认证
认证ID: E255026

DNV
认证ID: TAE00003VJ

cULus认证

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27142421
ECLASS-12.0	27142421
ECLASS-13.0	27142421

ETIM

ETIM 9.0	EC000211
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	1.381千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn