





# 指示灯 氖灯, 二极管和白炽灯

## 颜色和电压:

-  **氖灯** 红色、琥珀色、绿色或透明透镜可供选择  
100/130V (标注为110V), 200/250V (标注为230V)
-  **二极管 - 直流电** 红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色  
2.0/2.2V 改变电阻可达到其它电压。
-  **二极管 - 交流电** 红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色  
工作电压110-230V ac
-  **白炽灯** 红色、琥珀色、绿色, 透明或者蓝色透镜可供选择  
6V, 12/14V, 24/28V。

## 创建产品编码:





































参考以下两列 (端子和型号), 然后标明: 透镜颜色, 电压和氖灯、二极管或者白炽灯

- ▶ 氖灯, 二极管, 电源二极管或者白炽灯
- ▶ 面板直径为 6.7 至 16.3mm
- ▶ 红色、琥珀色、绿色和透明透镜
- ▶ 红色、黄色、绿色、蓝色和白色二极管
- ▶ 多种型号可供选择



UL 文件 E63363  
CSA 文件 1317844 / 1279633  
认证只适用于氖灯系列

**RoHS** 符合RoHS环保标准

端子	型号	面板&温度	发光方式选择	尺寸图 (mm)
L	<b>(C) 2870 00</b> 	∅ 12.7		
K 2.8		↓ 0.75-2.0		
H 4.8		↑		
C 6.3		第 6 页		
L	<b>(C) 0589 00</b> 	∅ 12.7		
K 2.8		↓ 0.8-1.5		
H 4.8		↑		
C 6.3		第 6 页		
L	<b>L 0081 00</b> 镀铬面板 	∅ 12.7		
K 2.8		↓ 9.5		
H 4.8		↑		
C 6.3		第 6 页		
L	<b>(C) 0177 00</b> 镀铬面板 	∅ 12.7		
K 2.8		↓ 最厚12.0		
H 4.8		↑		
C 6.3		第 6 页		
L	<b>(C) 0067 00</b> 镀铬面板 	∅ 12.7		
K 2.8		↓ 最厚1.14		
H 4.8		↑		
C 6.3		第 6 页		
L	<b>(C) 0180AA</b> 	∅ 12.7		
K 2.8		↓ 最厚19.0		
H 4.8		↑		
C 6.3		第 6 页		

▶ 端子	▶ 型号	▶ 面板&温度	发光方式选择	尺寸图 (mm)
<b>L</b>  <b>C 6.3</b> 	<b>(C) 0180BB</b> 镀铬面板  	 13.5  0.9-1.14  第6页	  	
<b>L</b>  <b>K 2.8</b>  <b>H 4.8</b>  <b>C 6.3</b>  <b>C 6.3</b> 	<b>(C) 0579 00</b>  	 14.0  最厚2.5  第6页	   	
<b>C 6.3</b> 	<b>(C) 1092</b> 	 19.0  最厚4.0  第6页	 	