

CARACTERISTIQUES

- Thermostat à double tension
- Dispositif mécanique
- Tension d'alimentation de 230 V et 24 V.
- Plage de températures de +5 à +35 °C.
- Directives UE 2011/65/EU et 2015/863 conformes pour la sécurité

payer un prix élevé.

Thermostats RS PRO, +5 → +35

RS code commande : 719-4143



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à

Description du produit

Vous recherchez un moyen simple d'ajuster le climat de votre environnement intérieur ? Ce thermostat à double tension de RS PRO vous permet de contrôler votre température ambiante dans une plage de +5 à +35 °C.

Présent dans une large gamme d'environnements domestiques et commerciaux - des magasins et des bureaux aux garages et ateliers - ce thermostat est doté d'une interface blanche simple avec un cadran de commande rotatif réglable et facile à lire, marquages numérotés en gris. Vous trouverez un support mural pratique à l'arrière de l'appareil pour rendre l'installation aussi simple que possible. Il peut être alimenté par une alimentation secteur de 230 V ou une alimentation par batterie de 24 V.

Caractéristiques générales

Type de produit	Thermostat à double tension
Plage de températures	+5 à +35 °C.
Température maximale	+35°C
Température minimale	+5°C
Caractéristiques supplémentaires	Thermostat à double tension, dispositif mécanique
Applications	Entrepôts, parcs de voitures, chemins de accès, zones de construction, parcs et jardins, sécurité domestique

Spécifications électriques

Tension d'alimentation	230V
Batterie	24V
Fonctionnement	Tourner

Homologations

Conformité/certifications	Conforme RoHS (restriction des substances dangereuses), ANSI/ESD S20.20 :2014 et BS EN 61340-5-1 :2007, 2011/65/EU et 2015/863
----------------------------------	--

