

Modulo d'interfaccia - FLKM-D37 SUB/B - 2281212

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore femmina D-Sub, per montaggio su NS 35/7,5, o NS 32, n. poli 37



Dati commerciali

Pezzi/conf.	5 PZ
Quantità di ordinazione minima	5 PZ
GTIN	 4 017918 054649
GTIN	4017918054649
Peso per pezzo (confezione esclusa)	181,536 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	Germania
Sales Key	CK2222

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	101,5 mm
Altezza	77 mm
Profondità	57,5 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Grado di protezione	IP20

Generalità

Tensione nominale U _N	25 V AC
	60 V DC
Corrente max. ammessa (per segnale)	2,5 A

Modulo d'interfaccia - FLKM-D37 SUB/B - 2281212

Dati tecnici

Generalità

	1,5 A (con carico uniforme di tutte le derivazioni)
N. poli	37
Posizione d'installazione	a scelta
Grado di protezione	IP20

Dati di collegamento

Denominazione collegamento	Livello di campo
Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dati di collegamento 2

Denominazione collegamento	Livello di controllo
Collegamento	Connettore femmina D-SUB
N. poli	37

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	CUL
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	DIN EN 50178
Tensione di isolamento nominale	125 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,2 kV
isolamento	Isolamento funzionale
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250300
eCl@ss 4.1	27250300
eCl@ss 5.0	27250300

Modulo d'interfaccia - FLKM-D37 SUB/B - 2281212

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27250300
eCl@ss 6.0	27242600
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Tensione nominale UN		125 V	
Corrente nominale IN		2,5 A	
mm ² /AWG/kcmil		30-12	

Modulo d'interfaccia - FLKM-D37 SUB/B - 2281212

Omologazioni

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Tensione nominale UN		125 V	
Corrente nominale IN		2,5 A	
mm ² /AWG/kcmil		30-12	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

cULus Recognized	
------------------	---

Accessori

Accessori

Cavo di sistema

Cavi - CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302191



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Connettore femmina D-SUB (1x 37-poli); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 37-poli); lunghezza cavo: 0,5 m

Cavi - CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302201



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Connettore femmina D-SUB (1x 37-poli); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 37-poli); lunghezza cavo: 1 m

Cavi - CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302214



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Connettore femmina D-SUB (1x 37-poli); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 37-poli); lunghezza cavo: 1,5 m

Modulo d'interfaccia - FLKM-D37 SUB/B - 2281212

Accessori

Cavi - CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302227



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Connettore femmina D-SUB (1x 37-poli); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 37-poli); lunghezza cavo: 2 m

Cavi - CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302230



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Connettore femmina D-SUB (1x 37-poli); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 37-poli); lunghezza cavo: 3 m

Cavi - CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302243



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Connettore femmina D-SUB (1x 37-poli); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 37-poli); lunghezza cavo: 4 m

Cavi - CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302256



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Connettore femmina D-SUB (1x 37-poli); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 37-poli); lunghezza cavo: 6 m

Cavi - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Cavo intestato schermato con un connettore maschio e uno femmina D-SUB, lunghezza variabile

Modulo d'interfaccia - FLKM-D37 SUB/B - 2281212

Accessori

Cavi - CABLE D-SUB-S-S/.../.../... - 2302434



Cavo intestato schermato con due connettori maschio D-SUB, lunghezza cavo variabile

Cavi - CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - 2926577



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Fili singoli (37-poli) (I conduttori sono siglati e dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 37-poli); lunghezza cavo: 0,5 m

Cavi - CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - 2926580



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Fili singoli (37-poli) (I conduttori sono siglati e dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 37-poli); lunghezza cavo: 1 m

Cavi - CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926593



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Fili singoli (37-poli) (I conduttori sono siglati e dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 37-poli); lunghezza cavo: 1,5 m

Cavi - CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 2926603



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Fili singoli (37-poli) (I conduttori sono siglati e dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 37-poli); lunghezza cavo: 2 m

Modulo d'interfaccia - FLKM-D37 SUB/B - 2281212

Accessori

Cavi - CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 2926616



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Fili singoli (37-poli) (I conduttori sono siglati e dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 37-poli); lunghezza cavo: 3 m

Cavi - CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 2926629



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Fili singoli (37-poli) (I conduttori sono siglati e dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 37-poli); lunghezza cavo: 4 m

Cavi - CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - 2926632



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Fili singoli (37-poli) (I conduttori sono siglati e dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 37-poli); lunghezza cavo: 6 m

Cavi - CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... - 2900912



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Fili singoli (37-poli) (I conduttori sono siglati e dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 37-poli); lunghezza cavo: variabile