

WG-050 Kynethic Thermo



AVANTAGES CLÉS

- ✓ Revêtement imperméable et résistant au froid avec une coupe respectant la forme naturelle de la main, pour un confort continu sur de longues périodes d'utilisation
- ✓ Doublure souple en acrylique bouclé offrant confort et protection contre le froid
- ✓ Petits picots sur la paume pour une résistance à l'usure et une adhérence améliorées
- ✓ Sans produits chimiques ou polluants nocifs, préservant le bien-être de l'utilisateur et contribuant à un avenir plus vert

TYPE DE PROTECTION

- Liquides
- Huiles industrielles
- Résistance à la coupure
- Résistance au froid
- Résistance à la chaleur

APPLICATIONS

- Construction et travaux publics
- Agricole
- Agroalimentaire
- Industrie minière
- Collectivités
- DIY
- Déchets

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN 388



4X31B

EN 511



X21

EN 407



X1XXXX



CUT



INFORMATIONS

- Niveau d'enduction | PU, Enduction complète
- Support | Acrylique, Nylon, Polyester
- Jauge | 18
- Taille | 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Conditionnement | 12 paires / sachet, 72 paires / carton

TECHNOLOGIES

